

# Aktif karbon filtre MS6-LFX

Ürün numarası: 527672

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	6
Seri	MS
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Filtre hassasiyeti	0.01 µm...1 µm
Su tahliye	tam otomatik elle dönen yarı otomatik
Tasarım	Aktif karbon filtre
Kabuk koruması	Plastik koruyucu kafes metal bir kabuk olarak entegre
Çalışma basıncı	0 bar...20 bar
Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı	900 l/dak
Ruhsat	c UL us - Tanınan (OL)
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB patlamaya karşı koruma direktifine (ATEX) göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK EX düzenlemelerine göre
AB dışında patlamaya karşı koruma onayı	EPL Db (GB) EPL GB (GB)
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Bölge 1 (UKEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Bölge 21 (UKEX) Zone 22 (ATEX)
ATEX kategorisi, gaz	II 2G
ATEX kategorisi, toz	II 2D
Ex ateşleme koruma sınıfı	Ex h IIC T6 Gb X
Ex ateşleme koruma sınıfı, toz	Ex h IIIC T60°C Db X
Ex ortam sıcaklığı	-10°C <= Ta <= +60°C
İşletim ortamı	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2]
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Çıkarışta hava saflığı sınıfı	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]

<b>Özellik</b>	<b>Değer</b>
Akışkan sıcaklığı	5 °C...30 °C
Artık yağ içeriği	0.003 mg/m <sup>3</sup>
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Montaj türü	Hat kurulumu aksesuarlarla isteğe bağlı olarak:
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Filtre malzemesi	Aktif karbon
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm