

Güvenli Yol Verme Valfi MS4N-DL

Ürün numarası: 527712

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Hava tahliye fonksiyonu	kısılabilir
Çalıştırma türü	pnömatik
Montaj konumu	herhangi bir
Manuel kumanda	yok
Tasarım	Piston yuvası
Geri alma türü	mekanik yay
Kontrol türü	doğrudan
Pilot hava beslemesi	harici
Akış yönü	tersine çevrilemez
Valf fonksiyonu	2/2
Basınç göstergesi	G1/4 hazırlandı G1/8 hazırlandı Basınç sensörü ile manometre ile
Çalışma basıncı	4 bar...14 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	1000 l/dak...2000 l/dak
Ruhsat	c UL us - Tanınan (OL)
Patlamaya karşı koruma	Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
ATEX kategorisi, toz	II 2D
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	213 g
Montaj türü	Hat kurulumu aksesuarlarla isteğe bağlı olarak:
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu

Özellik	Değer
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm