


Basınç düzenleyici valf manifoldu LRB-3/8-D-7-O-K4-MIDI

Ürün numarası: 528988

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Midi
Seri	D
Çalıştırma emniyeti	Kilitli döner düğme
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	doğrudan kumandalı diyaframlı regülatör sürekli basınç beslemesi ile
Regülatör işlevi	Sabit çıkış basıncı ön basınç kompanzasyonu ile ikincil hava tahliyesi ile
Basınç göstergesi	G1/4 hazırlandı
Çalışma basıncı	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
Basınç kontrol aralığı	0.05 MPa...0.7 MPa 0.5 bar...7 bar 7.25 psi...101.5 psi
Maks. basınç histerezi	0.02 MPa 0.2 bar 2.9 psi
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	3800 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	3834 g
Montaj türü	aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı 1	G3/8
Pnömatik bağlantı 2	G3/8
Bağlantı plakası malzemesi	Çinko pres döküm
Kontrol paneli malzemesi	PA
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm