


# Dağıtım modülü MS4-FRM-1/4

Ürün numarası: 529555

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                     | Değer                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Montaj konumu                               | herhangi bir                                                 |
| Tasarım                                     | Dağıtım Modülü                                               |
| Çalışma basıncı                             | 0 bar...14 bar                                               |
| Ana akış yönünde standart anma debisi 1-> 2 | 4600 l/dak                                                   |
| Standart anma debisi çıkış aşağı doğru      | 1500 l/dak<br>1500 l/dak                                     |
| İşletim ortamı                              | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not       | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)               |
| Korozyon direnci sınıfı KKB                 | 2 - orta derece korozyona maruziyet                          |
| LABS uygunluğu                              | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Depolama sıcaklığı                          | -10 °C...60 °C                                               |
| Gıdaya uygunluk                             | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi                         |
| Akışkan sıcaklığı                           | -10 °C...60 °C                                               |
| Ortam sıcaklığı                             | -10 °C...60 °C                                               |
| Ürün ağırlığı                               | 165 g                                                        |
| Pnömatik bağlantı 1                         | G1/4                                                         |
| Pnömatik bağlantı 2                         | G1/4                                                         |
| Pnömatik bağlantı 3                         | G1/4                                                         |
| Pnömatik bağlantı 4                         | G1/4                                                         |
| Malzeme hakkında not                        | RoHS uyumlu                                                  |
| Gövde malzemesi                             | Alüminyum pres döküm                                         |