


Dağıtım modülü
MS4-FRM-1/4-Y-Z
Ürün numarası: 529557

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Dağıtım Modülü
Çalışma basıncı	0 bar...12 bar
Ana akış yönünde standart anma debisi 1-> 2	4600 l/dak
Standart anma debisi çıkış aşağı doğru	1500 l/dak 1500 l/dak
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 V...250 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...125 V
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	405 g
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Pnömatik bağlantı 4	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm