


# Hassas filtre MS6-LFM-1/2-AUV

Ürün numarası: 529657

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik   | Değer  |
|---|--|
| Seri  | MS   |
| Boyut   | 6  |
| Tasarım   | Elyaf filtre   |
| Filtre hassasiyeti                              | 0.01 µm  |
| Su tahliye                                      | tam otomatik<br>elle basmalı                                 |
| Çalışma basıncı                                 | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar                          |
| İşletim ortamı                                  | ISO 8573-1:2010 [6:::4] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı                     | ISO 8573-1: 2010 [3:::2] uyarınca basınçlı hava              |
| Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı | 900 l/dak  |
| Hava saflığı sınıfı için min. normal akış hızı  | 135 l/dak  |
| Filtre verimliliği                              | 99.9999 %  |
| Maks. yoğuşma miktarı                           | 38 cm <sup>3</sup>   |
| Kabuk koruması                                  | metal bir kabuk olarak entegre                               |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                     | 2 - orta derece korozyona maruziyet                          |
| LABS uygunluğu                                  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Gıdaya uygunluk                                 | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi                         |
| Akışkan sıcaklığı                               | -10 °C...60 °C   |
| Ortam sıcaklığı                                 | -10 °C...60 °C   |
| Depolama sıcaklığı                              | -10 °C...60 °C   |
| İnce parçacık ayırma derecesi                   | 99.995 %   |
| MPPS  | 0.05 µm  |
| MPPS ayırma derecesi                            | 99.95 %  |
| Artık yağ içeriği                               | 0.01 mg/m <sup>3</sup>                                       |
| Yağ aerosol ayırma derecesi                     | 99 %   |
| Montaj türü                                     | Hat kurulumu<br>aksesuarlarla<br>isteğe bağlı olarak:        |
| Montaj konumu                                   | dikey +/- 5 °  |
| Pnömatik bağlantı 1                             | G1/2   |

| <b>Özellik</b>                    | <b>Değer</b>           |
|-----------------------------------|------------------------|
| Pnömatik bağlantı 2               | G1/2                   |
| Gövde malzemesi                   | Alüminyum pres döküm   |
| Filtre malzemesi                  | Borosilikat elyaf      |
| Kabuk malzemesi                   | Dövme alüminyum alaşım |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR                    |
| Malzeme hakkında not              | RoHS uyumlu            |
| Ürün ağırlığı                     | 820 g                  |