



# Bağlantı kablosu KMP6-25P-12-2,5

Ürün numarası: 530049

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                       | Değer                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Karşılık geldiği norm                         | DIN 41652                    |
| Kablo tanımı                                  | levha tutucusuz              |
| Bağlantı frekansı                             | 50                           |
| Ürün ağırlığı                                 | 329 g                        |
| Elektrik bağlantısı 1, işlev                  | Saha cihazı tarafı           |
| Elektrik bağlantısı 1, tasarım                | köşeli                       |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü          | Soket                        |
| Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı           | düz                          |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi   | Sub-D                        |
| Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı     | 25                           |
| Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar | 15                           |
| Elektrik bağlantısı 1, montaj türü            | 2x vida 4-40 UNC             |
| Elektrik bağlantısı 2, işlev                  | Kontrol tarafı               |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü          | Kablo                        |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi   | açık uç                      |
| Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı     | 15                           |
| Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar | 15                           |
| Çalışma gerilimi aralığı DC                   | 0 V...30 V                   |
| Nominal çalışma gerilimi DC                   | 24 V                         |
| 40 °C'de akım yükü kapasitesi                 | 2.8 A                        |
| Aşırı gerilim direnci                         | 1 kV                         |
| Kablo uzunluğu                                | 2.5 m                        |
| Kablo özelliği                                | Standart                     |
| Test koşulları hat                            | Talep üzerine test koşulları |
| Bükülme yarıçapı, sabit kablo döşeme          | 86 mm                        |
| Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme          | 129 mm                       |
| Kablo çapı                                    | 8.6 mm                       |
| Kablo çapı toleransı                          | ± 0,25 mm                    |
| Kablo yapısı                                  | 15 x 0,34 mm <sup>2</sup>    |
| İletkenin nominal kesiti                      | 0.34 mm <sup>2</sup>         |
| Damar uçları                                  | kör kesim                    |

| Özellik                              | Değer                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Koruma türü                          | IP40                                       |
| Koruma türüne ilişkin not            | monte edilmiş durumda                      |
| Ortam sıcaklığı                      | -25 °C...70 °C                             |
| Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı | -5 °C...70 °C                              |
| Depolama sıcaklığı                   | -25 °C...75 °C                             |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)    | AB RoHS direktifine göre                   |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)  | Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre |
| LABS uygunluğu                       | VDMA24364-B2-L                             |
| Malzeme hakkında not                 | RoHS uyumlu                                |
| Kirlenme derecesi                    | 2                                          |
| Kablo kılıfı malzemesi               | PVC                                        |
| Kablo kılıfının rengi                | gri                                        |
| Gövde malzemesi                      | PBT takviyeli                              |
| Gövde rengi                          | gri                                        |
| Vidalı kilitleme malzemesi           | Pirinç, nikel kaplı                        |
| Fiş kontakları malzemesi             | Altın kaplı bakır alaşımı                  |