


Adim motoru MTR-ST-87-48S-AB

Ürün numarası: 530066

FESTO

Without gear unit/with brake.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Fren için DC çalışma gerilimi	24 V
İzolasyon koruma sınıfı	B
Güç tüketimi, fren	9 W
Nominal gerilim DC	48 V
Nominal akım motor	4,7 A
CE mark (see declaration of conformity)	to EU directive for EMC
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	45 - 80 %
Koruma sınıfı	IP54
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Toplam güç aktarma atalet momenti	4,05 kgcm ²
Fren tutma momenti	1,4 Nm
Motor tutma momenti	6,47 Nm
Frenin kütle atalet momenti	0,1 kgcm ²
Rotorun kütle atalet momenti	4 kgcm ²
Müsaade edilir aksel mil yükü	50 N
Müsaade edilir radyal mil yükü	130 N
Ürün ağırlığı	5.000 g
Elektrik bağlantı sistemi	Erkek soket