


# Adim motoru MTR-ST-87-48S-GA

Ürün numarası: 530067

FESTO

Redüktör ile.

Eski model: 2008 yılına kadar elde edilebilir



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Torsional backlash	$\leq 0,25$ deg
Redüktör tipi	Planet redüktörü
Gear unit ratio	4:1
İzolasyon koruma sınıfı	B
Nominal gerilim DC	48 V
Nominal akım motor	4,7 A
CE mark (see declaration of conformity)	to EU directive for EMC
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	45 - 80 %
Koruma sınıfı	IP43
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Toplam güç aktarma atalet momenti	4,52 kgcm <sup>2</sup>
Redüktör çıkış torku	23 Nm
Redüktör verimi	0,9
Motor tutma momenti	23,29 Nm
Redüktörün kütle atalet momenti	0,52 kgcm <sup>2</sup>
Rotorun kütle atalet momenti	4 kgcm <sup>2</sup>
Bükme direnci	$\leq 5,2$ Nm/arc
Müsaade edilir aksel mil yükü	1.200 N
Müsaade edilir radyal mil yükü	950 N
Ürün ağırlığı	6.400 g
Elektrik bağlantı sistemi	Erkek soket