

Motor flanşı
EAMF-A-44A/B-57A
Ürün numarası: 530081

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	77 g
Arayüz kodu motor In	57A
Kaplin yuvası arayüz kodu	44A 44B
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu