

Motor flanşı EAMF-A-44A/B-87A

Ürün numarası: 530082

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	281 g
Arayüz kodu motor In	87A
Kaplin yuvası arayüz kodu	44A 44B
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu