

**Kaplin**  
**EAMC-B-15-22-5-5**  
Ürün numarası: 530085

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik              | Değer                  |
|----------------------|------------------------|
| Tutucu çapı 1        | 5 mm                   |
| Tutucu çapı 2        | 5 mm                   |
| Boyut                | 15                     |
| Nominal uzunluk      | 22 mm                  |
| Montaj konumu        | herhangi bir           |
| Maks. devir          | 12000 1/dak            |
| LABS uygunluğu       | VDMA24364-B2-L         |
| Depolama sıcaklığı   | -25 °C...60 °C         |
| Bağıl nem            | %0 - 95                |
| Ortam sıcaklığı      | -25 °C...60 °C         |
| Kütle atalet momenti | 0.13 kgmm <sup>2</sup> |
| Aktarılabılır tork   | 1 Nm                   |
| Ürün ağırlığı        | 6 g                    |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu            |