

**Kaplin**  
**EAMC-40-66-11-11**  
Ürün numarası: 530090

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik              | Değer                  |
|----------------------|------------------------|
| Tutucu çapı 1        | 11 mm                  |
| Tutucu çapı 2        | 11 mm                  |
| Boyut                | 40                     |
| Nominal uzunluk      | 66 mm                  |
| Montaj konumu        | herhangi bir           |
| Maks. devir          | 6500 1/dak             |
| LABS uygunluğu       | VDMA24364-B2-L         |
| Depolama sıcaklığı   | -25 °C...60 °C         |
| Bağıl nem            | %0 - 95                |
| Ortam sıcaklığı      | -25 °C...60 °C         |
| Kütle atalet momenti | 42.3 kgmm <sup>2</sup> |
| Aktarılabılır tork   | 21 Nm                  |
| Ürün ağırlığı        | 139 g                  |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu            |