



# Sartlandırıcı kombinasyonu MSB6-1/2:H2N2M1-WP-Z

Ürün numarası: 530213

FESTO

Filtre, regülatör, yağlayıcı ve duvar bağlantı pleytinden oluşur.  
Max. Çıkış basıncı 7 bar, 40 µm filtre, manometreli, plastik koruma kapaklı plastik kavanoz, manuel su boşaltmalı, akış yönü: sağdan sola.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	6
Seri	MS
Tetikleme güvenliği	Anahtarlı döner düğme
Montaj konumu	dikey +/- 5°
Filtreasyon derecesi	40 µm
Su boşaltma	manuel, döner
Tasarım yapısı	Manometreli Regülatör Standart filtre Standart sisli yağlayıcı
Kavanoz koruması	Plastik koruma kabı
Basınç göstergesi	Manometreli
Basınç ayar aralığı	1 ... 7 bar
Giriş basıncı	1,5 ... 18 bar
Standart nominal debi	4.700 l/min
Kullanım havası	Basıncılı hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Ürün ağırlığı	2.000 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/2