



Yaklaşım sensörü SMT-8-SL-PS-LED-24

Ürün numarası: 531145

FESTO

elektriksel, kontaklı, PNP, sensör kanalı 8 olan tahrik elemanları için,
M8 soketli.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Operating voltage range DC	10 ... 30 V
Anahtarlama çıkışı	PNP
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde açık kontakt
Max. Çıkış akımı	200 mA
Elektriksel bağlantı	Erkek soket M8x1 3-pinli
Tasarım	T-kanalı için
Uygun olduğu standart	EN 60947-5-2
Kısa devre korumalı	evet
Ölçme prensibi	Endüktif
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Kapama süresi	$\leq 0,5$ ms
Anahtarlama süresi	$\leq 0,5$ ms
Max. Anahtarlama frekansı	1.000 Hz
Insulation voltage	50 V
Max. Anahtarlama gücü DC	6 W
Geriy kalan akım	$\leq 0,1$ mA
Gerilim düşmesi	$\leq 1,8$ V
Aşırı yüke karşı dayanıklı	Temin edilebilir
Degree of contamination	3
CE mark (see declaration of conformity)	to EU directive for EMC
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Çevre sıcaklığı	-25 ... 70 °C
Müsaade edilebilirlik	C-Tick
Max. Sıkma torku	0,2 Nm
Ürün ağırlığı	5 g
Anahtarlama değerinin üretilmesi	+/- 0,1 mm
Çıkış yönünde bağlantı	eksenel
Bağlantı şekli	T-kanalına sıkıştırılmış Insertable into slot lengthwise
Malzeme hakkında not	Free of copper and PTFE Conforms to RoHS
Gövde için malzeme bilgisi	Pirinç PA Yüksek alışımlı paslanmaz çelik Krom kaplı