


# Filtre-regülatör

## MS6N-LFR-3/8-D6-CRM-AS-Z

Ürün numarası: 531310

FESTO

Maksimum çıkış basıncı 7 bar, 5 µm filtre, manometreli, kilitlenebilir regülatör kafası, plastik koruma kapaklı plastik kavanoz, manuel su boşaltmalı, akış yönü: sağdan sola.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	6
Seri	MS
Tetikleme güvenliği	Aksesuarlı, kilitlenebilir
Montaj konumu	dikey +/- 5°
Filtreasyon derecesi	5 µm
Su boşaltma	manuel, döner
Tasarım yapısı	Manometreli filtre-regülatör
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	38 ml
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Sekonder egzostlu
Kavanoz koruması	Plastik koruma kabı
Basınç göstergesi	Manometreli
Basınç ayar aralığı	0,3 ... 7 bar
Giriş basıncı	0,8 ... 20 bar
Max. Basınç histeresis değeri	0,25 bar
Standart nominal debi	5.000 l/min
Kullanım havası	Basıncılı hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	3.7.- DIN ISO 8573-1 e göre
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	875 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı Seçenekler: Ön panel montajı Hat döşeme
Pnömatik bağlantı 1	NPT3/8-18
Pnömatik bağlantı 2	NPT3/8-18
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm
Kavanoz için malzeme bilgisi	PC
Malzeme bilgisi, Yalıtım plakası	POM