

Kaplin soketi KD3-1/4-A

Ürün numarası: 531626

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	5 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	185 l/dak...594 l/dak
ISO 8778'e göre normalleştirilmiş nominal akış	200.5 l/dak...643.9 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:...:] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Nominal sıkma torku	9.5 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 15
Ürün ağırlığı	35 g
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Yay malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Gövde malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Dış contası malzemesi	PA66-GF30 / TPE-U
Dışli parça malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Bilye malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Segman malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Valf gövdesi malzemesi	Pirinç
Malzeme kilit açma kovanı	Pirinç, nikel kaplı