

Kaplin soketi KD4-3/8-I

Ürün numarası: 531637

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	7.2 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	261 l/dak...1350 l/dak
ISO 8778'e göre normalleştirilmiş nominal akış	282.9 l/dak...1463.4 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:...:] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Nominal sıkma torku	21.5 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 15
Ürün ağırlığı	82 g
Pnömatik bağlantı 1	Dişi dişi G3/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Yay malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Gövde malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Dişli parça malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
İç halka malzemesi	Pirinç
Segman malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Pimlerin malzemesi	Yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Valf gövdesi malzemesi	Pirinç
Malzeme kilit açma kovanı	PP