

Kaplin soketi
KS3-1/8-A-R
Ürün numarası: 531667

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	4.2 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Nominal sıkma torku	5 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 15
Ürün ağırlığı	32 g
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Yay malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Dış contası malzemesi	PA66-GF30 / TPE-U
Malzeme bilgisi	Pirinç
Valf gövdesi malzemesi	Pirinç