

Kaplin soketi
KS3-1/8-I
Ürün numarası: 531668

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	4.95 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	225 l/dak...617 l/dak
ISO 8778'e göre normalleştirilmiş nominal akış	243.9 l/dak...668.8 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:...:] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Nominal sıkma torku	5 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 15
Ürün ağırlığı	16 g
Pnömatik bağlantı 1	Dişi diş G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Malzeme bilgisi	Pirinç, nikel kaplı