

**Kaplin soketi**  
**KS4-1/2-I**  
Ürün numarası: 531680

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik                                                   | Değer                                                               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nominal genişlik                                          | 7.85 mm                                                             |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı                   | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 756 l/dak...1314 l/dak                                              |
| ISO 8778'e göre normalleştirilmiş nominal akış            | 819.5 l/dak...1424.4 l/dak                                          |
| İşletim ortamı                                            | ISO 8573-1:2010 [7:...:] uyarınca basınçlı hava                     |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                     | Yağlı işletim mümkün                                                |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                               | 1 - korozyona düşük maruziyet                                       |
| LABS uygunluğu                                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Ortam sıcaklığı                                           | -10 °C...60 °C                                                      |
| Nominal sıkma torku                                       | 32.5 Nm                                                             |
| Nominal sıkma torkuna tolerans                            | ±% 20                                                               |
| Ürün ağırlığı                                             | 57 g                                                                |
| Pnömatik bağlantı 1                                       | Dişi diş G1/2                                                       |
| Malzeme hakkında not                                      | RoHS uyumlu                                                         |
| Malzeme bilgisi                                           | Pirinç, nikel kaplı                                                 |