

## Sızdırmazlık halkası OK-1/8

Ürün numarası: 531771

FESTO



### Veri sayfası

| Özellik                                 | Değer                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Standarta dayalı                        | ISO 16030                                                         |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| İşletim ortamı                          | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava                    |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not   | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)                    |
| Korozyon direnci sınıfı KBK             | 2 - orta derece korozyona maruziyet                               |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364-B2-L                                                    |
| Ortam sıcaklığı                         | -10 °C...60 °C                                                    |
| RT'de el ile çekme                      | evet                                                              |
| Nominal sıkma torku                     | 3.5 Nm                                                            |
| Nominal sıkma torkuna tolerans          | ±% 20                                                             |
| Ürün ağırlığı                           | 0.12 g                                                            |
| Pnömatik bağlantı                       | G1/8                                                              |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu                                                       |
| Stoper malzemesi                        | PA takviyeli                                                      |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi       | TPE-U(PU)                                                         |