

Sızdırmazlık halkası OK-3/8

Ürün numarası: 531773

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	ISO 16030
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
RT'de el ile çekme	evet
Nominal sıkma torku	12.5 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Ürün ağırlığı	0.44 g
Pnömatik bağlantı	G3/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Stoper malzemesi	PA takviyeli
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	TPE-U(PU)