

Sızdırmazlık halkası OK-3/4

Ürün numarası: 531775

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Standarta dayalı	ISO 16030
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
RT'de el ile çekme	evet
Nominal sıkma torku	35 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 10
Ürün ağırlığı	1 g
Pnömatik bağlantı	G3/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Stoper malzemesi	PA takviyeli
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	TPE-U(PU)