


**Hassas filtre**  
**MS6N-LFM-1/4-ARV**  
Ürün numarası: 531866

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik                                         | Değer                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Seri                                            | MS                                                           |
| Boyut                                           | 6                                                            |
| Tasarım                                         | Elyaf filtre                                                 |
| Filtre hassasiyeti                              | 0.01 µm                                                      |
| Su tahliye                                      | tam otomatik<br>elle basmalı                                 |
| Çalışma basıncı                                 | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar                          |
| İşletim ortamı                                  | ISO 8573-1:2010 [6:::4] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı                     | ISO 8573-1: 2010 [3:::2] uyarınca basınçlı hava              |
| Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı | 900 l/dak                                                    |
| Hava saflığı sınıfı için min. normal akış hızı  | 135 l/dak                                                    |
| Filtre verimliliği                              | 99.9999 %                                                    |
| Maks. yoğunlaşma miktarı                        | 38 cm <sup>3</sup>                                           |
| Kabuk koruması                                  | Plastik koruyucu kafes                                       |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                     | 2 - orta derece korozyona maruziyet                          |
| LABS uygunluğu                                  | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Gıdaya uygunluk                                 | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi                         |
| Akışkan sıcaklığı                               | -10 °C...60 °C                                               |
| Ortam sıcaklığı                                 | -10 °C...60 °C                                               |
| Depolama sıcaklığı                              | -10 °C...60 °C                                               |
| İnce parçacık ayırma derecesi                   | 99.995 %                                                     |
| MPPS                                            | 0.05 µm                                                      |
| MPPS ayırma derecesi                            | 99.95 %                                                      |
| Artık yağ içeriği                               | 0.01 mg/m <sup>3</sup>                                       |
| Yağ aerosol ayırma derecesi                     | 99 %                                                         |
| Montaj türü                                     | Hat kurulumu<br>aksesuarlarla<br>isteğe bağlı olarak:        |
| Montaj konumu                                   | dikey +/- 5 °                                                |
| Pnömatik bağlantı 1                             | 1/4 NPT                                                      |

| Özellik                           | Değer                |
|-----------------------------------|----------------------|
| Pnömatik bağlantı 2               | 1 / 4 NPT            |
| Gövde malzemesi                   | Alüminyum pres döküm |
| Filtre malzemesi                  | Borosilikat elyaf    |
| Kabuk malzemesi                   | PC                   |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR                  |
| Malzeme hakkında not              | RoHS uyumlu          |
| Ürün ağırlığı                     | 600 g                |