


Aktif karbon filtre MS6N-LFX-1/2-R

Ürün numarası: 531921

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 6 |
| Seri | MS |
| Montaj konumu | dikey +/- 5 ° |
| Tasarım | Aktif karbon filtre |
| Kabuk koruması | Plastik koruyucu kafes |
| Çalışma basıncı | 0 bar...20 bar |
| Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı | 900 l/dak |
| İşletim ortamı | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2] |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Gıdaya uygunluk | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1] |
| Akışkan sıcaklığı | 5 °C...30 °C |
| Artık yağ içeriği | 0.003 mg/m ³ |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 600 g |
| Montaj türü | Hat kurulumu aksesuarlarla isteğe bağlı olarak: |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/2 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G1/2 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Filtre malzemesi | Aktif karbon |
| Gövde malzemesi | Alüminyum pres döküm |
| Kabuk malzemesi | PC |