


Dağıtım modülü MS4N-FRM-1/8

Ürün numarası: 531950

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Dağıtım Modülü
Çalışma basıncı	0 bar...14 bar
Ana akış yönünde standart anma debisi 1-> 2	1800 l/dak
Standart anma debisi çıkış aşağı doğru	1600 l/dak 1700 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	165 g
Pnömatik bağlantı 1	1/8 NPT
Pnömatik bağlantı 2	1/8 NPT
Pnömatik bağlantı 3	1/4 NPT
Pnömatik bağlantı 4	1/4 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm