

Soket
FBS-SUB-9-GS-DP-B
Ürün numarası: 532216

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	20 mm
Yükseklik	62 mm
Uzunluk	61 mm
Protokol	PROFIBUS
Kontrol elemanları	DIL şalteri
İlave fonksiyonlar	Devam eden bus segmentinin kapatılması
Ürün ağırlığı	60 g
Fieldbus arayüzü	2x 2 yaylı terminal
İzin verilen kablo çapı	5 mm...10 mm
Koruma türü	IP65 IP67 monte edilmiş durumda IEC 60529'a göre
Ortam sıcaklığı	0 °C...50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Bağıl nem	% 95 yoğuşmayan
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PA takviyeli
Somun malzemesi	Pirinç
Vida malzemesi	Çelik
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR