

Soket
FBS-SUB-9-BU-IB-B
Ürün numarası: 532218

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	20 mm
Yükseklik	62 mm
Uzunluk	61 mm
Protokol	Interbus
İlave fonksiyonlar	Entegre RBST köprüsü
Ürün ağırlığı	60 g
Fieldbus arayüzü	1x 5 yaylı terminal
İzin verilen kablo çapı	5 mm...10 mm
Koruma türü	IP65 IP67 monte edilmiş durumda IEC 60529'a göre
Ortam sıcaklığı	0 °C...50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Bağıl nem	% 95 yoğuşmayan
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PA takviyeli
Somun malzemesi	Pirinç
Vida malzemesi	Çelik
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR