


Vakum jeneratörü VN-05-N-I3-PQ2-VQ2-A

Ürün numarası: 532625

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Laval nozulun nominal genişliği	0.45 mm
Izgara ölçüsü	14.5 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Ejektör karakteristiği	Hızda yüksek emiş hacmi
Entegre işlev	Pnömatik ejektör darbe valfi
Tasarım	Düz form
Maks. emiş debisi için çalışma basıncı	5 bar
Çalışma basıncı	1 bar...8 bar
Nominal çalışma basıncı	6 bar
Atmosfere karşı maks. emiş debisi	13.3 l/dak
Nominal çalışma basıncında hava verme süresi	2.24 sn
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	0 °C...60 °C
Temizleme önerisi	Sabunlu su
Nominal çalışma basıncında ses basınç seviyesi	68 dB(A)
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	38 g
Montaj türü	Hat kurulumu
Pnömatik bağlantı 1	QS-6
Vakum portu	QS-6
Bağlantı dışı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Alıcı nozul malzemesi	POM
Gövde malzemesi	PA takviyeli POM takviyeli

Özellik	Değer
Vida malzemesi	Çelik
Jet nozulu malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Bağlantı elemanı malzemesi	Pirinç nikel kaplı