


# Hassas filtre LFMB-D-MIDI-DA

Ürün numarası: 532812

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Seri	D
Boyut	Midi
Tasarım	Elyaf filtre
Filtre hassasiyeti	1 µm
Su tahliye	elle dönen
Çalışma basıncı	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar 14.5 psi...232 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [6:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [5:4:3] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Filtre verimliliği	99.99 %
Maks. yoğuşma miktarı	43 cm <sup>3</sup>
Kabuk koruması	Metal koruyucu kafes
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	1.5 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
İnce parçacık ayırma derecesi	99 %
Artık yağ içeriği	0.5 mg/m <sup>3</sup>
Yağ aerosol ayırma derecesi	90 %
Fark basınç göstergesi	Optik gösterge
Montaj türü	Hat kurulumu aksesuarlarla isteğe bağlı olarak:
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Pnömatik bağlantı 1	Bağlantı plakası
Pnömatik bağlantı 2	Bağlantı plakası
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm
Filtre malzemesi	Borosilikat elyaf
Kabuk malzemesi	PC

Özellik	Değer
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Ürün ağırlığı	595 g