


Hassas filtre LFMB-3/4-D-MIDI-DA-A

Ürün numarası: 532833

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Seri	D
Boyut	Midi
Tasarım	Elyaf filtre
Filtre hassasiyeti	1 µm
Su tahliye	tam otomatik
Çalışma basıncı	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [6:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [5:4:3] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı	1980 l/dak
Hava saflığı sınıfı için min. normal akış hızı	600 l/dak
Filtre verimliliği	99.99 %
Maks. yoğunlaşma miktarı	43 cm ³
Kabuk koruması	Metal koruyucu kafes
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	1.5 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
İnce parçacık ayırma derecesi	99 %
Artık yağ içeriği	0.5 mg/m ³
Yağ aerosol ayırma derecesi	90 %
Fark basınç göstergesi	Optik gösterge
Montaj türü	Hat kurulumu aksesuarlarla isteğe bağlı olarak:
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Pnömatik bağlantı 1	G3/4

Özellik	Değer
Pnömatik bağlantı 2	G3/4
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm
Filtre malzemesi	Borosilikat elyaf
Kabuk malzemesi	PC
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Ürün ağırlığı	834 g