


Hassas filtre kombinasyonu LFMBA-1/2-D-MAXI-DA

Ürün numarası: 532870

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Maksi
Seri	D
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Filtre hassasiyeti	0.01 µm
Filtre verimliliği	99.9999 %
Su tahliye	elle dönen
Tasarım	Elyaf filtre
Maks. yoğuşma miktarı	80 ml
Kabuk koruması	Metal koruyucu kafes
Çalışma basıncı	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar 14.5 psi...232 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [6:8:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [1:7:2] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Akışkan sıcaklığı	1.5 °C...60 °C
Artık yağ içeriği	0.01 mg/m³
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	2362 g
Montaj türü	Hat kurulumu aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Filtre malzemesi	Borosilikat elyaf
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm
Kabuk malzemesi	PC