


# Hassas filtre kombinasyonu LFMBA-1/4-D-MINI-DA-A

Ürün numarası: 532874

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Mini
Seri	D
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Filtre hassasiyeti	0.01 µm
Filtre verimliliği	99.9999 %
Su tahliye	tam otomatik
Tasarım	Elyaf filtre
Maks. yoğuşma miktarı	22 ml
Kabuk koruması	Metal koruyucu kafes
Çalışma basıncı	0.15 MPa...1.2 MPa 1.5 bar...12 bar 21.75 psi...174 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [6:8:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [1:7:2] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Akışkan sıcaklığı	1.5 °C...60 °C
Artık yağ içeriği	0.01 mg/m³
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	651 g
Montaj türü	Hat kurulumu aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Filtre malzemesi	Borosilikat elyaf
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm
Kabuk malzemesi	PC