


# Hassas filtre kombinasyonu LFMBA-3/4-D-MAXI-DA-A

Ürün numarası: 532881

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                     | Değer                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Boyut                       | Maksi                                                         |
| Seri                        | D                                                             |
| Montaj konumu               | dikey +/- 5 °                                                 |
| Filtre hassasiyeti          | 0.01 µm                                                       |
| Filtre verimliliği          | 99.9999 %                                                     |
| Su tahliye                  | tam otomatik                                                  |
| Tasarım                     | Elyaf filtre                                                  |
| Maks. yoğunlaşma miktarı    | 80 ml                                                         |
| Kabuk koruması              | Metal koruyucu kafes                                          |
| Çalışma basıncı             | 0.15 MPa...1.2 MPa<br>1.5 bar...12 bar<br>21.75 psi...174 psi |
| İşletim ortamı              | ISO 8573-1:2010 [6:8:4] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar  |
| LABS uygunluğu              | VDMA24364-B1/B2-L                                             |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı | ISO 8573-1:2010 [1:7:2] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar  |
| Akışkan sıcaklığı           | 1.5 °C...60 °C                                                |
| Artık yağ içeriği           | 0.01 mg/m³                                                    |
| Ortam sıcaklığı             | -10 °C...60 °C                                                |
| Ürün ağırlığı               | 2362 g                                                        |
| Montaj türü                 | Hat kurulumu<br>aksesuarlarla                                 |
| Pnömatik bağlantı 1         | G3/4                                                          |
| Pnömatik bağlantı 2         | G3/4                                                          |
| Malzeme hakkında not        | RoHS uyumlu                                                   |
| Filtre malzemesi            | Borosilikat elyaf                                             |
| Gövde malzemesi             | Çinko pres döküm                                              |
| Kabuk malzemesi             | PC                                                            |