

Güç kaynağı soketi NTSD-WD-11

Ürün numarası: 533119

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj türü	rakor somunu ile
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	34 g
Elektrik bağlantısı	4 kutuplu açılı soket Vidalı terminal
Çalışma gerilimi aralığı AC	250 V
Akım taşıma kapasitesi	16 A
Kablo bağlantısı	Pg11
İzin verilen kablo çapı	5 mm...11 mm
Bağlantı kesiti	2.5 mm ²
Koruma türü	IP67
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Gövde malzemesi	PBT
Fiş kontakları malzemesi	Bakır alaşımı Pirinç