


Motor flanşı EAMF-A-64A/C-80G

Ürün numarası: 533139

FESTO

Step motorlu elektromekanik tahrik elemanları için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Arayüz kodu, motor giriş	80G
Arayüz kodu, kuplaj muhafazası	64A 64C
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun