


Çabuk Bağlantı Rakoru QBM-M5-1/8-U-M

Ürün numarası: 533209

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	0.079 in
Vida dişli muyluda conta türü	Sızdırmazlık halkası
Tasarım	düz şekil
Hazne boyutu	10
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Denizcilik sınıflandırması	bkz. sertifika
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Nominal sıkma torku	0.5 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 10
Ürün ağırlığı	0.141 oz
Montaj türü	Dış altıgen SW8
Pnömatik bağlantı 1	Erkek diş M5
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 1/8" olan hortum için
Ortam sıcaklığı Fahrenheit	32 °F...140 °F
Gevşetme halkası rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PBT
Dış contası malzemesi	NBR
Gevşetme halkası malzemesi	POM
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik