


L-Çabuk Bağlantı Rakoru QBL-1/8-5/32-U-M

Ürün numarası: 533233

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Boyut | Standart |
| Nominal genişlik | 0.118 in |
| Vida dişli muyluda conta türü | Kaplama |
| Tasarım | L şekli |
| Hazne boyutu | 10 |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | 0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi |
| Denizcilik sınıflandırması | bkz. sertifika |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364 Zone III |
| Ortam sıcaklığı | 0 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 0.332 oz |
| Montaj türü | Dış altıgen SW10 |
| Pnömatik bağlantı 1 | Erkek dış R1/8 |
| Pnömatik bağlantı 2 | dış çapı Ø 5/32" olan hortum için |
| Ortam sıcaklığı Fahrenheit | 32 °F...140 °F |
| Gevşetme halkası rengi | gri |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | PBT |
| Dış contası malzemesi | NBR |
| Gevşetme halkası malzemesi | POM |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi | yüksek alaşımli paslanmaz çelik |