

## Spiral Hortum PUN-10X1,5-SG-4,8-BL-1/4

Ürün numarası: 533464

FESTO



### Veri sayfası

| Özellik                         | Değer                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Çalışma uzunluğu                | 4.8 m                                          |
| Dış çap                         | 9.5 mm                                         |
| Blok uzunluğu                   | 1.165 m                                        |
| akışla ilgili bükülme yarıçapı  | 50 mm                                          |
| İç çap                          | 6.4 mm                                         |
| Sarma çapı                      | 42 mm                                          |
| Sargı sayısı                    | 50                                             |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -0.95 Bar...15 Bar                             |
| İşletim ortamı                  | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| Korozyon direnci sınıfı KBK     | 1 - korozyona düşük maruziyet                  |
| LABS uygunluğu                  | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Ortam sıcaklığı                 | -40 °C...60 °C                                 |
| Ürün ağırlığı                   | 340 Gram                                       |
| Pnömatik bağlantı 1             | Erkek dış G1/4                                 |
| Pnömatik bağlantı 2             | Erkek dış G1/4                                 |
| Renk                            | mavi                                           |
| Shore sertliği                  | A 87 +/-3                                      |
| Bağlantı dışı malzemesi         | Pirinç<br>nikel kaplı                          |
| Bükülme koruması malzemesi      | POM                                            |
| Hortum malzemesi                | TPE-U(PU)                                      |