

Somun
MCK-PK-9-KD
Ürün numarası: 533675

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Dişi dış M16x1
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Pnömatik bağlantı 1	Rakor somunlu iç çapı Ø 9 mm olan geçmeli nipel için
Somun malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, nikel kaplı
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu