

Sızdırmazlık halkası OL-1/4-200

Ürün numarası: 534233

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Standarda dayalı | ISO 16030 |
| Hazne boyutu | 200 |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...3 MPa -0.95 bar...30 bar -13.775 psi...435 psi |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk | Ürün, Festo'nun batarya üretiminde kullanım için dahili ürün tanımına karşılık gelir:Kütle oranı olarak %1'den fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz.Istisnalar, çeliklerdeki nikel, kimyasal olarak nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinlerdir. |
| Temiz oda sınıfı | Statik monte eleman, ISO 14644-1 uyarınca anlamlı bir değerlendirme mümkün değil |
| Ortam sıcaklığı | -40 °C...100 °C |
| RT'de el ile çekme | evet |
| Nominal sıkma torku | 10 Nm |
| Nominal sıkma torkuna tolerans | ±% 20 |
| Pnömatik bağlantı | G1/4 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Stoper malzemesi | Alüminyum |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | HNBR |