

Bağlantı Plakası|Taban Plakası CDSV5.0-AS-1/8

Ürün numarası: 534434

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Maks. valf yeri sayısı	1
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Akışkan sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ses basınç seviyesi	75 dB(A)
Koruma türü	IP65 IP66 IP67 NEMA 4
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	690 g
Elektrik bağlantısı	Kablo
Montaj türü	geçiş deliği ile dış dış ile
Havalandırma açıklığı bağlantı	M5
Kontrol tahliye havası bağlantısı 82/84	M5
Kontrol havası bağlantısı 12	M5
Kontrol havası bağlantısı 14	M5
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Pnömatik bağlantı 3	G1/8
Pnömatik bağlantı 4	G1/8
Pnömatik bağlantı 5	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu