

Sınır anahtarı montaj parçası|Rajakytkınrasia DAPZ-SB-M-250AC-DR-AR

Ürün numarası: 534474

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
İzin verilen kablo çapı	7 mm...13 mm
Standarda dayalı	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Tasarım	yuvarlak
Montaj konumu	herhangi bir
Kısa devre dayanımı	hayır
Anahtarlama elemanı işlevi	Değiştirici
Ters polarite koruması	hayır
Ölçüm prensibi	mekanik/elektrikli
Anahtarlama konumu göstergesi	evet
Çalışma gerilimi aralığı AC	4 V...250 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	4 V...250 V
Çalışma geriliminde öz akım tüketimi	1 mA...5000 A
İzolasyon gerilimi	250 V
Maks. çıkış akımı	5000 mA
Minimum yük akımı	4 V/DC'de 1 mA
Aşırı gerilim direnci	2.5 kV
Kirlenme derecesi	3
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma türü	IP67
Ortam sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Elektrik bağlantısı	Vidalı terminal
Kablo bağlantısı	M20x1,5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde kapağı malzemesi	PC
Gövde taban malzemesi	ABS+PC
Konsol malzemesi	ABS+PC