

Soket FBS-RJ45-8-GS

Ürün numarası: 534494

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	33 mm
Yükseklik	41 mm
Uzunluk	20 mm
Ürün ağırlığı	15 g
Ethernet kablosu spesifikasyonu	Tip: CAT.5 Tek tel çapı: 0,89 - 0,99 mm AWG 24-26 ince telli
Doğrudan ve dolaylı temasa karşı koruma	PELV
İzin verilen kablo çapı	4 mm...5.4 mm
Koruma türü	IP65 IP67 IEC 60529'a göre
Ortam sıcaklığı	-5 °C...60 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Bağıl nem	% 0 - 90 yoğuşmayan
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Gövde malzemesi	PA takviyeli
Vida malzemesi	Çelik
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR