

Regülatör MS12-LR

Ürün numarası: 535021

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	12
Seri	MS
Çalıştırma emniyeti	Kilitli döner düğme Entegre kilitli döner düğme aksesuarlarla kapatılabilir
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	pilot kumandalı diyaframlı regülatör valfi
Regülatör işlevi	Sabit çıkış basıncı ön basınç kompanzasyonu ile ikincil hava tahliyesi ile ters akım davranışı ile
Basınç göstergesi	manometre ile
Çalışma basıncı	0.08 MPa...2.1 MPa 0.8 bar...21 bar
Basınç kontrol aralığı	0.15 bar...16 bar
İkincil hava tahliyesi akışı	600 l/dak
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	12000 l/dak...22000 l/dak
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Montaj türü	Hat kurulumu montaj köşebenti ile isteğe bağlı olarak:
Kapak malzemesi	PA
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Alt kapak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım

Özellik	Değer
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Yay malzemesi	yay çeliği
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm
Diyafram malzemesi	NBR
Valf pistonu malzemesi	Dövme alüminyum alaşım NBR yüksek alaşımlı paslanmaz çelik