

Filtre-Regülatör|Filtre Basınç kontrol valfi MS12-LFR

FESTO

Ürün numarası: 535022



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	12
Seri	MS
Çalıştırma emniyeti	Kilitli döner düğme Entegre kilitli döner düğme aksesuarlarla kapatılabilir
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Su tahliye	tam otomatik tam otomatik, elektrikli kumanda elle basmalı elle dönen
Tasarım	Manometreli filtre regülatörü
Kondensat ayırma derecesi	75 %
Basınç göstergesi	manometre ile
Maks. basınç histerezi	0.4 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010' [-:4:-] uyarınca basınçlı hava ISO 8573-1: 2010 [7:4:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [6:4:4] uyarınca basınçlı hava ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Montaj türü	Hat kurulumu aksesuarlarla isteğe bağlı olarak:
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm
Kabuk malzemesi	Dövme alüminyum alaşım