


Dağıtım modülü MS12-FRM

Ürün numarası: 535035

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Dağıtım Modülü
Çalışma basıncı	0 bar...20 bar
Ana akış yönünde standart anma debisi 1-> 2	25000 l/dak...42000 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-:~:] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Pnömatik bağlantı 4	G1
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm