

Güvenli yol verme valfi MS12N-DE

Ürün numarası: 535039

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Hava tahliye fonksiyonu	kısılabilir
Çalıştırma türü	elektrikli
Montaj konumu	herhangi bir
Manuel kumanda	kilitlemeli basmalı
Tasarım	Piston yuvası
Geri alma türü	mekanik yay
Kontrol türü	pilot kumandalı
Pilot hava beslemesi	dahili
Akış yönü	tersine çevrilemez
Valf fonksiyonu	2/2
Anahtarlama konumu göstergesi	aksesuarlar ile
Çalışma basıncı	3 bar...16 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	25000 l/dak...42000 l/dak
Devreye girme süresi	100%
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-:-:-] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...50 °C
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-10 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	3800 g
Sinyal durumu göstergesi	aksesuarlarla
Montaj türü	isteğe bağlı olarak: Hat kurulumu aksesuarlarla
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm