

Hassas filtre MS12-LFM

Ürün numarası: 535042

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Seri	MS
Boyut	12
Tasarım	Elyaf filtre
Su tahliye	tam otomatik tam otomatik, elektrikli kumanda elle basmalı elle dönen
Çalışma basıncı	0.08 MPa...2 MPa 0.8 bar...20 bar 11.6 psi...290 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [6:::4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Montaj türü	Hat kurulumu aksesuarlarla isteğe bağlı olarak:
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm
Filtre malzemesi	Borosilikat elyaf
Kabuk malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu